

Garant**SC.T 09T304, Vrsta: HU7310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Razred artikla	21G

Opis

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HU7310
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje