

Garant

GARANT GreenPlus sredstvo za tretiranje, tekuće, 5 l čelik, nehrđajući čelik, brušenje i poliranje, Tip: UNI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	501600 UNI
GTIN	4069515040235
Razred artikla	58F

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus Compound UNI – za sigurnije rukovanje vašim strojem za klizno brušenje. Tekuća smjesa bez oznaka dodaje se u količini od 5-7 % tijekom mokrog postupka u strojevima za klizno brušenje. Probiotički sastojci i pravilan rad stroja osiguravaju dugi vijek trajanja i manje otpada. Preporučuje se promijeniti procesnu vodu nakon približno 80 strojnih sati ili 4 tjedna. Dodavanjem daljnjih 1% smjese sprječavaju se eventualni neugodni mirisi i produljuje vijek trajanja. Štiti suradnike, okoliš i pojednostavljuje skladištenje eliminacijom korozivnih sastojaka.

- **Univerzalno pogodno za sve željezne metale i NSF certificirano.**
- **Povećava učinak brušenja i učinkovito čisti obratke i brusne ploče.**
- **Zaštita od korozije osigurava sigurnost.**

Upotreba:

Smjesu dodajte u procesnu vodu u spremniku za vodu samo u propisanoj dozi. Posuda za mjerenje isporučena s vibracijskom brusilicom olakšava pravilno doziranje. Također vrlo prikladno za upotrebu u našem GARANT stroju za klizno brušenje GMT2 (br. 501310 GMT2).

Tehnički opis

List s podacima

pH-vrijednost	7,6 %
Doziranje	5 - 7 %
Serija	GreenPlus
Održivost	GARANT GreenPlus
Sadržaj	5 l
Atribut imena proizvoda	brušenje i poliranje
Vrsta proizvoda	Sredstvo za obradu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		