

Garant
Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/11mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	E10K STFCL/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Duljina glave L_1	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9,6 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500