

**HOLEX****Tokarski nož lijevi slično DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, kvadratna drška: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296225 16
GTIN	4045197518477
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obavezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	16 mm
Ukupna duljina	110 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto