



Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 160, Stezni \varnothing D1: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302670 25
GTIN	4250122615842
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	25
Stezni \varnothing D ₁	25 mm
Vanjski \varnothing D	65 mm
Prihvat	BT 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm	309900 25