

Garant**TC.T 110204, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Razred artikla	21G

Opis**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCGT 110204

Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje