


**Garant**
**eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273830 25/4
GTIN	4045197517203
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

### Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcionalna širina $L_4$	26,5 mm
Duljina glave $L_1$	40,5 mm
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	20 mm
Ukupna duljina L	112 mm
Serija	Eco
Širina drške b	25 mm
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600