

**Garant****eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273831 20/5
GTIN	4045197576248
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136. Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	40,5 mm
Funkcionalna širina $L_4$	21,5 mm
Širina utora w	5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	25 mm
Ukupna duljina L	99,5 mm
Serijski	Eco
Širina drške b	20 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Pritezni vijak tip 7	279815 7
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600