



Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261120 20/11
GTIN	4960664585571
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi obrađeni parom za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s: 20 mm

ISO kod držača: A20R SVUBR/L11

Promjer: 20 mm

Kut rezne oštrice κ: 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1103..

Minimalni Ø predbušenja D_{min}: 25 mm

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	18 mm
Veličina pločice	11 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 6
Promjer	20 mm
Duljina izboja L ₁	80 mm
ISO kod držača	A20R SVUBR/L11
Ukupna duljina L	200 mm

Stezna visina L ₂	19 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	20 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Pritezni vijak	269409
Pritezni vijak Tip 6	269022 6