

Mitutoyo**Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 50-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429000. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	62 / 87 mm
Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	50 - 100 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 75-88 mm	429000 75-88
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 50-63 mm	429000 50-63
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 87-100 mm	429000 87-100
Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 62-75 mm	429000 62-75