

Garant

Aksijalni nož za čeono ubodno tokarenje, unutarnji, desni, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270360 6,2/1
GTIN	4045197467218
Razred artikla	211

Opis
Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200 – 270204.

Tehnički opis

Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	2,95 mm
Ø drške d	6 mm
Minimalni Ø D _{min}	6,2 mm
maksimalna dubina reza t _{maks}	2 mm
Radijus R	0,1 mm
Duljina izboja L ₁	15 mm
Atribut imena proizvoda	L ₁ = 15 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		