

**VBMT 110304, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje