

Garant

**Mikro nastavak za predbušenje, unutarnji, desni, L1 = 30 mm, Ø Dmin / w:
5,2/1 mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270376 5,2/1
GTIN	4045197467348
Razred artikla	21I

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200 – 270204.

Tehnički opis

ravna dubina uboda t	0,3 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	2,45 mm
Minimalni Ø D _{min}	5,2 mm
maksimalna dubina reza t _{maks}	0,7 mm
Ø drške d	5 mm
Serijska	Micro
Širina utora w	1 mm
Duljina izboja L ₁	30 mm
Atribut imena proizvoda	L ₁ = 30 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		