

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 75-88mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	255 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Standardna mjerna dubina	105 mm
Ukupna duljina	156 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Mjerno područje	75 - 88 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85