

**VBMT 160408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje