

**Garant**

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,  
Stezni  $\varnothing$  D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300298 16     |
| GTIN           | 4045197463449 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Duljina izboja A-dimenzija          | 63 mm        |
| Rezervni stezni vijak 309900        | 16           |
| Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 16 mm        |
| Vanjski $\varnothing$ D             | 48 mm        |
| Prihvat                             | SK 50 kratko |
| Standard                            | DIN 6359     |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata                             | ISO 7388-1                        |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Provrta za rashladne kanale                | zaključavanje moguće              |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308650 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                                   | 308610 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50   | 308740 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308760 50 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308765 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                        | 308615 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308790 50 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50           | 308720 50 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50   | 308600 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308795 50 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308785 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50            | 308640 50 |
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm        | 309900 16 |