

Garant

eco držač za ubodno tokarenje, duga drška, desno, širina drške / utora w: 25/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273862 25/3
GTIN	4045197582102
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	36,5 mm
Širina utora w	3 mm
Dubina utora t_{maks}	21 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	130 mm
Serijski	Eco
Širina drške b	25 mm

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600