

**VBMT 160404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160404 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje