

**Garant**

**eco držač za ubodno tokarenje, duga drška, lijevi, širina drške / utora w:  
16/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

**Tehnički opis**

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dubina utora $t_{maks}$	21 mm
Funkcionalna širina $L_4$	16 mm
Duljina glave $L_1$	37 mm
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	97,5 mm
Serija	Eco
Širina drške b	16 mm

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600