

**VBMT 160408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje