

LOCTITE**2K ljepilo, oznaka proizvođača: 9466**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083372 9466
GTIN	4058093009123
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzu i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdne pri sobnoj temperaturi.

Za trajno fiksne spojeve različitih materijala poput drveta, metala, tvrdih plastika i stakla. Visoka otpornost na rezanje i guljenje. Univerzalno ljepilo otporno na udarce, visoka snaga lijepljenja na svim materijalima. Za primjene koje zahtijevaju dugo vrijeme obrade i visoku čvrstoću.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE i cjevčicu za miješanje br. 083376 vel. MIXER.

Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	37 N/mm ²
Oznaka proizvođača	LOCTITE 9466
Dinamična viskoznost	35000 mPas
Temperatura skladištenja	8 °C
Temperatura obrade	15 - 25 °C

Klasa opasnih tvari	9
Vrijeme obrade	3600 s
Kemijska baza	Epoksidna smola
Vlačna čvrstoća	32 N/mm ²
Osobina	otporno na udarce
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Keramika
prikladno za materijal	Plastika
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 °C
Boja	žućkasto
Oblik	tekuće
Količina punjenja	50 g
Tvrdoća prema Shoreu A	60
Broj UN	UN3082
Gustoća	1,1 g/cm ³
Funkcionalna čvrstoća prema	18 min
Čvrstoća prema	3 min
maksimalna dimenzija pukotina	5 mm
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo

Pribor

Pribor za lijepljenje dvokomponentnim ljepilom, mlaznica za miješanje izvedba MIXER

083376 MIXER

Ručni pištolj za doziranje izvedba PISTOLE

083373 PISTOLE