

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	49 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Vijak s podloškom	269013 2
ISO kod držača	A40T SVUCR/L16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 8
Duljina glave L_1	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	39 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 8	269005 8
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500