

**VCGT 110301, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261382 SP4019
GTIN	2050001939494
Razred artikla	28D

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,1 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	62
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110301
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje