

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HU7310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Razred artikla	21G

Opis

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Glavna primjena	N
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje