

Garant**VCGT 160402, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261457 HU7310
GTIN	4045197671721
Razred artikla	21G

Opis

VCGT 160402 HU7310 Vrsta: HU7310
Lomač odvojenih čestica: AM
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr

Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje