

**HOLEX****Stezna glava za tešku obradu, SK 40, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300775 20
GTIN	4045197550866
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

**Tehnički opis**

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Vanjski Ø steznih kliješta D	52 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Sila stezanja do	500 Nm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309570 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm	309570 18
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309566 10
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309566 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309566 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309570 12
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309570 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309570 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309566 12
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309570 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309570 25
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309566 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309570 8

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40