

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu, SK 40, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300775 32
GTIN	4045197546982
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

Tehnički opis

Vanjski Ø steznih kliješta D	66 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68 / 75
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Sila stezanja do	900 Nm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309570 6
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309570 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309570 16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309570 25
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309570 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm	309570 18
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309570 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309570 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40