

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu, SK 50, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300778 20
GTIN	4045197550873
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Manje trenja zbog igličastog ležaja.
- Zaštićeno antikorozivnim premazom.
- Otporno na vodu i prašinu.
- Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
- Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø steznih kliješta D	52 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Sila stezanja do	500 Nm
Prihvat	SK 50

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309566 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309570 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm	309570 18
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309566 16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309570 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309570 10
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309566 6
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309566 10

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309570 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309566 8
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309570 25
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309570 6
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309570 12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50