

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu, SK 50, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300778 32
GTIN	4045197546999
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Manje trenja zbog igličastog ležaja.
- Zaštićeno antikorozivnim premazom.
- Otporno na vodu i prašinu.
- Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
- Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309566 – 309570.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Vanjski Ø steznih kliješta D	66 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68 / 75
Sila stezanja do	900 Nm
Prihvat	SK 50

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309570 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309570 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309570 16
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm	309570 18
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309570 6

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309570 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309570 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309570 25