

Mitutoyo**Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 20-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i račnom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429005. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	25 / 40 mm
Mjerno područje	20 - 50 mm
Broj mjernih vijaka	4
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Pribor

Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 20-25 mm	429005 20-25
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 30-40 mm	429005 30-40
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 25-30 mm	429005 25-30
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 40-50 mm	429005 40-50
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22