

**Garant**
**CCGT 060202 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWF**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265802 TWF
GTIN	4045197445391
Razred artikla	21L

**Opis**
**Izvedba:**

**PKD** – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Precizna, oštra oštrica za malu silu rezanja.

**Upotreba:**

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWF

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Posmak  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza  $v_c$  za G(C)FK: 400 - 900 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Izvedba rezne oštrice	TWF
Brzina reza $v_c$ za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ za G(C)FK	400 - 900 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060202 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje