

Mitutoyo

Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 50-100mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429005. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	50 - 100 mm
Prsten za namještanje Ø	62 / 87 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 50-63 mm	429005 50-63
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 75-88 mm	429005 75-88
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 87-100 mm	429005 87-100
Unutarnji mikrometar Holtestza mjerenje slijepe rupe mjerno područje 62-75 mm	429005 62-75
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70