


Garant**Pločica za ubodno tokarenje, HU7310, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273697 2
GTIN	4045197580405
Razred artikla	21L

Opis

Pločica za ubodno tokarenje 2 mm Tolerancija širine utora w: $\pm 0,03$ mm
Posmak f: 0,05 - 0,15 mm/okr

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Tolerancija širine utora w	$\pm 0,03$ mm
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU7310
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		