



## Glodalo HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	191637 3
GTIN	4045197838186
Razred artikla	12W

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito učinkovit supstrat za obradu čeličnih materijala i INOX-a.

### Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,008 mm
Ø reza $D_c$	3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,03
Drška	DIN 1835 B s h6
Duljina rezne oštrice $L_s$	8 mm
Ukupna duljina L	52 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø drške $D_s$	6 mm
Kut spirale	38 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E SPM
Standard	DIN 844 B
Tip	N

Svojtvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	74 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	64 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	42 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	21 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		