

Garant**DCGT 11T304 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWM****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 265852 TWM |
| GTIN | 4045197452795 |
| Razred artikla | 21L |

Opis**Izvedba:**

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Opća strojna obrada, čvrsta rezna oštrica za velike volumene odrezivanja.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWM

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 2200 m/min

Tehnički opis

| | |
|---|------------------|
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |

| | |
|--|------------------------------------|
| Izvedba rezne oštrice | TWM |
| Brzina reza v_c za G(C)FK | 400 - 900 m/min |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,05 - 0,3 mm/okr |
| Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo | 300 - 2200 m/min |
| Vrsta | PKD |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | PKD |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T304 FN |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Atribut imena proizvoda | PKD |
| Kut nagiba | 6 stupanj |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |