

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, CU7025, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273736 6
GTIN	4045197579287
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Širina utora w	6 mm
Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a _p	0,8 - 2,3 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7025
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		