

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje ravne rezne oštrice, PKD, širina utora W: 4mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273743 4
GTIN	4045197498700
Razred artikla	21L

### Opis

**Izvedba:**

**S laserski oblikovanim lomačem odvojene čestice** za optimalno oblikovanje odvojenih čestica.

### Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PKD
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	650 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	650 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
CuZn	prikladno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno	400 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		