

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/4mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273755 16/4   |
| GTIN           | 4045197484895 |
| Razred artikla | 21W           |

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Funkcionalna širina $L_4$      | 16 mm                 |
| Vijak                          | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Duljina glave $L_1$            | 37 mm                 |
| Dubina utora $t_{\text{maks}}$ | 20 mm                 |
| Širina utora w                 | 4 mm                  |
| Ukupna duljina L               | 100 mm                |
| Širina drške b                 | 16 mm                 |
| Primjena                       | desno                 |
| Unutarnje hlađenje             | ne                    |
| moguće aksijalno probijanje    | da                    |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600