

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 32/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 32/3
GTIN	4045197531506
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Širina utora w	3 mm
Duljina glave L_1	33 mm
Dubina utora t_{maks}	9 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	170 mm
Širina drške b	32 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600