



Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302251 16
GTIN	2050001689603
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine $\emptyset d / \emptyset D1$ 32/16 mm	302412 32/16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine $\emptyset d / \emptyset D1$ 25/16 mm	302416 25/16
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine $\emptyset d / \emptyset D1$ 32/16 mm	302410 32/16
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine $\emptyset d / \emptyset D1$ 25/16 mm	302412 25/16
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40