

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273755 25/4
GTIN	4045197484918
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	20 mm
Širina utora w	4 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Duljina glave L_1	40 mm
Funkcionalna širina L_4	26,5 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600