

Garant**Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273751 16/3 |
| GTIN | 4045197484161 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Širina utora w | 3 mm |
| Duljina glave L_1 | 30 mm |
| Dubina utora t_{maks} | 9 mm |
| Funkcionalna širina L_4 | 16 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Širina drške b | 16 mm |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600