




Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 120, Stezni \varnothing D1: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302254 8
GTIN	2050001689696
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

\varnothing D ₂	21 mm
Stezni \varnothing D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski \varnothing D	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308620 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308765 40

Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8 mm 302415 20/8

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 308625 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 308610 40

Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm 302412 25/8

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 308640 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 308630 40

Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm 302412 20/8

Rashladna jedinica tip CU1 354215 CU1

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 308740 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308801 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308700 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308806 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stežni Ø 6-12 mm 354240 6-12

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308795 40

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stežni Ø 6-9 mm 354236 6-9

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308830 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308660 40

Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm 302416 25/8