

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 12/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina L_4	12 mm
Dubina utora t_{maks}	6 mm
Duljina glave L_1	30 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 4	279815 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500