

Garant
Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273756 16/2,5
GTIN	4045197485014
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{max} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	12,5 mm
Širina utora w	2,5 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Duljina glave L_1	31 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600