

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25xD, lijevi, Ø DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268468 18
GTIN	4045197470249
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška **s potpornim vijencem**.**Upotreba:**

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:· **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**· **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).****Alat za bušenje i tokarenje koristite kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5xD.****Tehnički opis**

Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nazivni Ø D	18 mm
Ø drške D _s	25 mm
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 34
Duljina drške L _s	56 mm
Korisna duljina L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Duljina izboja L _A	53 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 34	269028 34
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500