

Garant

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 20mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268468 20
GTIN	4045197470256
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

Upotreba:

Uzdužno, čeonu i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

· **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**

· **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

Tehnički opis

Ø drške D _s	25 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 35
Duljina drške L _s	56 mm
Korisna duljina L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Duljina izboja L _A	56 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušea šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 35	269028 35
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500