

Garant**WCHX 05T104, tip: SM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268478 SM
GTIN	4045197470485
Razred artikla	21K

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 10.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 10 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 110 - 140 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	110 - 140 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 220 m/min
Tip	SM
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Dodatna primjena	M
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 05T104
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje