


**Garant****WCHX 05T104, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268478 UNI
GTIN	4045197470508
Razred artikla	21K

**Opis****Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 10.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 10 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 65 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
Tip	UNI
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	65 - 200 m/min
Vrsta	HB7130
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 05T104
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje