

**Garant****SCMT 09T308, Vrsta: HB7120-1**

## Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260744 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197818263   |
| Razred artikla | 21G             |

## Opis

SCMT 09T308 HB7120-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

## Tehnički opis

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Posmak $f$              | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Kutni radijus           | 0,8 mm           |
| Lomač odvojenih čestica | VS               |
| Vrsta                   | HB7120-1         |
| Glavna primjena         | M                |
| Uvjetovanost reza       | kontinuirano     |
| Dubina reza $a_p$       | 0,2 - 1,5 mm     |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 90 - 290 m/min                     |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                   | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | SCMT 09T308                        |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |